

PHONOR LINEAR PREMIUM

UNIVERSELLES PREMIUM-GEHÖRSCHUTZSYSTEM

Für ein natürliches Klangbild in jeder Umgebung. Passt sich durch Körperwärme perfekt an die Anatomie des Gehörganges an.



Individueller Gehörschutz PHONOR LINEAR PREMIUM	
Otoplastik mit Handgriff	Thermo-Soft
Material	Thermoplast - Silikonfrei
Tragedauer (empfohlen)*	5 Jahre*
Ph-Hautneutral	Haut-/Verträglichkeit
Detektorfähigkeit	in Ausführung mit Detektorkugel
Zulassung (Empfehlung IFA Tabelle)	S-,V-,W- und E-Zulassung (siehe Filterübersicht)

* abhängig von der Arbeitsumgebung, Kontakt mit chemischen Mitteln und möglichen anatomischen Veränderung der Ohren

Features & Quick Info

Otoplastik

- ↳ Hochwertige Otoplastik mit perfekter Passform durch individuelle Anfertigung
- ↳ Eindeutige Zuordnung des Trägers durch gelaserte Seriennummer
- ↳ Sehr hohe Trageakzeptanz
- ↳ Weiches thermoplastisches Material passt sich perfekt der Anatomie des Ohres an
- ↳ Silikonfrei

Filtertechnik

- ↳ Individuelle Filterauswahl für unterschiedliche Arbeitssituationen
- ↳ Durch lineare Dämmung kaum Klangveränderungen
- ↳ Kompatibel zu In-Ear-Monitoring- und Handy-Kopfhörern
- ↳ Sehr gute Sprachverständigung und Signalwahrnehmung

*) Mf-Wert: Der Mittelwert der Dämmung

Der Mf-Wert, gemessen in dB, bestimmt die durchschnittliche Dämmung bezogen auf die jeweilige Frequenz.

Filter	Mf-Wert in dB (Mittelwert der Dämmung)*						
PL25	24,1	24,8	23,5	24,9	25,6	21,9	33,2
PL15	19,1	17,6	17,4	18,9	15,5	16,3	21,0
PL10	15,9	14,1	13	12,9	12,8	14,5	19,1
Frequenz in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000

Reinigung & Pflege

Der INFIELD Gehörschutz sollte regelmäßig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Nach Entfernen des Filters kann auch der Phonor Linear-Gehörschutz unter fließendem Wasser abgespült werden.

